

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 12X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139265 12X1
GTIN	4045197509550
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material.**

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 9 mm

Skaftfyrkant □: 7 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 11,55 mm

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	6
Antal skär Z	6
Gäng-Ø	12 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
totallängd L	100 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	11,55 mm
Gängdjup	36 mm
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX

gänga	M12×1
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp