

Multikomfort dubbelsvängarm för bordsmontering, antal leder: 2



Beställningsdata

Ordernummer	928298 2
GTIN	4009729068502
Artikelklass	91P

Beskrivning

Utförande:

Tredimensionell momentsvängarm av aluminium och plast, med gastryckfjäder för bekväm och ergonomisk inställning av monitorn. Svängområde vågrätt 180° och lodrätt 75°, monitorn kan lutas. Vågrät positionering av monitorn möjlig.

Enkel monitormontering genom QuickRelease med enhandsmanövrering. Kabeldragning genom plastlock. Flexibel fastsättning (tving, kabelhål- och borrarkruvfastsättning) för bordsskiva med tjocklek 10 – 50 mm.

Största monitorbredd 656 mm resp. 27 tum. Vridbar 360° med inställbart stopp vid 180°.

Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard VESA 75/100, för 2 – 7 kg.

Lackering:

Silver.

Teknisk beskrivning

svängarmens utliggning	333 mm
Svängningsvinkel	75 grad
svängområde	360 grad
antal leder	2
lyftförmåga	2 - 7 kg

Produktslag

Bildskärms-/tangentsbordshållare