

**Garant****VC.T 160408, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VC.T 160408 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning