



## Maskin-gängtapp HSS-E, TiN, M: M3



### Beställningsdata

Ordernummer	132705 M3
GTIN	4045197648969
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Med spiralspets.

Styrdel med smörjspår, men utan spånspår.

Liten tendens till löseggbildning. **Toleransklass: ISO 2 6H**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 3,5 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 2,7 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 2,5 mm

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Kärnhåls- $\varnothing$	2,5 mm
Antal spånspår	2
Gäng- $\varnothing$	3 mm
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter $D_s$	3,5 mm
totallängd L	56 mm

Skafftyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp