

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidiga** 2-skäriga vändskärspattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	3.97 mm
ISO-kod vändskär	ANGX 10T308ZEER
Sort	HB9540
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,8 mm

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\ max}$	1,6 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
Luft	lämplig		