



## Snabbroterande spindel typ 625 kompakt, HSK-A 63, hastighet: 50000min-1



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 358865 50000  |
| GTIN         | 2050001871305 |
| Artikelklass | 33I           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Luftdriven snabbgående spindel med ett allt efter utförandet konstant högt varvtal, även under belastning, från 25 000 till 65 000 varv per minut. Effekt upp till 1 kW.

#### Fördel:

- **Högre bearbetningshastighet vid mindre verktyg.**
- **Skonar maskinen - varvtalet uppnås med hjälp av snabbroterande spindel - maskinspindeln är statisk.**
- **Lång drifttid tack vare inbyggd luftkylning. Inga stilleståndstider.**
- **Verktygen håller längre.**
- **Verktygen får en mycket hög ytkvalitet - följaktligen krävs det mindre efterbearbetning.**

#### Användningsdata:

Höjning av skär- och matningshastigheterna med hjälp av de snabbroterande spindlarna. Används framför allt på verktyg med mycket liten diameter (6 mm).

#### leveransinnehåll:

Snabbroterande spindel, spännhylsa, spännhylsmutter, nyckel, blindpluggar, luftfilter, anslutnings slang.

#### Specialtillbehör:

Verktygsfäste för aut. verktygsbyte. Krävs endast vid **extern** lufttillförsel- på förfrågan.

#### OBS!:

Använd torr, ren tryckluft, ca 6,2 bar.

Fler spindlar på förfrågan: alla vanliga skaftutföranden, olika tålighetsklasser och varvtal.

### Teknisk beskrivning

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| hastighet | 50000 min <sup>-1</sup> |
|-----------|-------------------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Utvändig-Ø D         | 57,15 mm               |
| totallängd L         | 22 mm                  |
| Spirallängd A        | 154 mm                 |
| Typ                  | 625                    |
| Bearbetningsstrategi | HSC                    |
| fäste                | HSK-A 63               |
| Hållare norm         | DIN 69871              |
| Hållare norm         | DIN 69893              |
| Hållare norm         | JIS B6339              |
| Produktslag          | Snabbroterande spindel |