

**Garant****Maskingängtapp, vänstergänga HSS-E 6H, Nitrerat och ånganlöp, M-LH: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	132800 M14
GTIN	4045197072856
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

Med kraftig spiralspets. **Styrdel med smörjspår**, men utan spånspår.

**Fördel:**

**Mycket stabil, optimal egenstyrning** och ingen efterskärning vid återgången.

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2 mm
Kärnhåls-Ø	12 mm
Gäng-Ø	14 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M-LH

gänga	M14 LH
Beläggning	Nitrerat och ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		