

**Stifthåls-brotsch 1:50, obelagd, Nominell Ø DC: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	161200 4
GTIN	4045197088901
Artikelklass	120

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt stigande skäreggar (1 mm på 50 mm längd).

Strl 1,2–2,5 – med **raka spår Form A.**

Strl 3–25 – **spiralformat. Form B.**

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål manuellt för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737(DIN 7977, 7978).

Rekommendation:

För utgångshålet används borr för koniska pinnar nr 116310.

Teknisk beskrivning

stor diameter D_2	5,26 mm
Nominell Ø D_c	4 mm
liten diameter D_3	3,9 mm
skaftstorlek □	4 mm
totallängd L	93 mm
Skärlängd L_c	68 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 9
Konförhållande	1:50

Invändig	nej
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		