

**Garant****Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 4X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Fördel:**

**Torrbearbetning** för gråjärn – kylsmörjmedel behövs inte. Extra slitstark tack vare de nitrerade ytorna.

**OBS!:**

med 3 skär.

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	4 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	MF

gänga	M4×0,5
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		