

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:

PKD-frässkär med en skäregg.

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm. **$a_{p,max} = 3,5$ mm.**

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Serie	Softcut®
Hörnradie	0,4 mm
Typ	ALU
ISO-kod vändskär	APHT 133504 FR
Sort	PKD
Skärmaterial	PKD

Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1000 m/min	N
torrt	lämplig		