

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212218 HART
GTIN	4062406358617
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Med beläggning för optisk slitageindikering.

OBS!:

Montera med åtdragningsmoment 0,9 Nm.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	RDHX 0702 MOTN
Skärmaterial	CBN
Typ	HÅRD
Sort	CBN925
Matning f_z per tand	0,13 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	350 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	300 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	300 m/min	H
GG(G)	lämplig	500 m/min	K
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		