

**Högmattningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 35/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
Skär-Ø D _c	35 mm
Antal skär Z	6
Passande vändskär	LOGU 0303..
totallängd L _{tot}	40 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	28 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	26,3 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	63 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,65 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Skåftutförande	med gänga

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------