



Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 42/7mm



Beställningsdata

Ordernummer	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Fästgंगा M	M16
Ø D_3	35 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Antal skär Z	7
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1 mm
Skär-Ø D_c	42 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	33,3 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	77 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,52 grad
spiralfräsning Ø D_{max}	82 mm
Skaftutförande	med gänga

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------