

**Garant****Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 12X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132880 12X1,5
GTIN	4045197074188
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Fördel:**

**Torrbearbetning** för gråjärn – kylsmörjmedel behövs inte. Extra slitstark tack vare de nitrerade ytorna.

**OBS!:**

med 4 skär.

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
Gängstigning	1,5 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	10,5 mm
Gäng-Ø	12 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	36 mm
Gängtyp	MF

gänga	M12×1,5
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		