

**Garant****Hi5 högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	25 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	36 mm
Antal skär Z	2
Skruvsats förvändskär	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Passande vändskär	POMX 0704..
Invändig	ja
totallängd L <sub>tot</sub>	92 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad

Skafutförande	weldon-skaft
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Skruvsats förvändskär10 delar	219884