

**Garant****Hi5 högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

Invändig	ja
Antal skär Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
totallängd L <sub>tot</sub>	43 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Skrivsats för vändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Fästgंगा M	M16
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm

Serie	Hi5
Skaftutförande	med gänga
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar	219884
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP