

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	66 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1,4 mm
Skruvsats förvändskär	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	6
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	POMX 0704..
total längd L _{tot}	50 mm
Ø D ₃	51,6 mm

Invändig	ja
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar	219884
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2