

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Varvper tum	10
Gäng-Ø	19,05 mm
Gängstigning	2,54 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Gängtyp	UNC

gänga	3/4-10 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		