

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, G: G1****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 133300 G1 |
| GTIN | 4045197074560 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).****Teknisk beskrivning**

| | |
|------------------------------|----------|
| Gäng-Ø | 33,25 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Kärnhåls-Ø | 30,75 mm |
| Gängstigning | 2,309 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Varvper tum | 11 |
| Skärmaterial | HSS |
| Skaftdiameter D _s | 25 mm |
| totallängd L | 160 mm |
| Skaftfyrkant □ | 20 mm |
| Gängdjup | 99,75 mm |
| gänga | G1 |
| Beläggnig | obelagd |

| | |
|-----------------------|--|
| Gängtyp | G |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Norm | DIN 5156 |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |