

Garant**GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ : 75grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215540 75
GTIN	4045197809728
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215321–215398.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

möjlig fasbredd l	29,5 mm
Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
totallängd L_{tot}	60 mm
möjlig fasbredd b	7,6 mm
möjlig fasbredd h	28,5 mm
Passande vändskär	AP.T 1335..
effektivt antal skär Z_{eff}	3

Vinkel γ	75 grad
Fästhåls \emptyset	16 mm
Största $\emptyset D_1$	35 mm
Minsta $\emptyset D$	19 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h_{\max}	0,11 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrusats 10 delar	219826
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2