

Garant**Maskinbrotsch H7, obelagd, Nominell Ø DC: 6,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	163000 6,1
GTIN	4045197252951
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

Med långa skäreppor och vänsterspiral.

Från storl. 1,8 jämnt antal skär och oregelbundna avstånd mellan skären.

Upp till storl. 3,7 med centrerspets på båda sidor;

från storl. 3,9 med centreringshål på båda sidor.

Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotskning av genomgående hål. Kan även användas till bottenhål genom den korta skärfasen (från 3,9 mm Ø).

OBS!:

- **Maskinbrotschar med raka spår – kan levereras på begäran.**
- **Brotschar med annan passning än H7 på begäran.**
 - Leverans och fakturering på begäran, eller
 - snabb leverans och fakturering genom vår slipservice.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	64 mm
Nominell Ø D_c	6,1 mm
Skafttolerans	h9
Matning f_i i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/v
Skaftdiameter D_s	6,3 mm
totallängd L	101 mm
Skärlängd L_c	28 mm

Antal skär Z	6
Tolerans	H7
Brotshmån för diametern Ø riktvärde	0,1 - 0,2 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 212 B
Invändig	nej
Skaft	Cylindriskt skaft
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	20 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	5 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

