

Garant**Verktøgsbrottkontroll XCONTROL, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	359400 1
GTIN	4062406370596
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

XCONTROL – Taktill verktøgsmätspets för **verktøgsbrottovervakning** och **verktøgslängdmätning**. (Mätnoggrannhet +/- 0,01 mm och upprepningsnoggrannhet +/- 0,005 mm.

- **Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter.**
- **Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.**
- **Kan bara användas i kombination med XCONNECT nr 359455 1.**
- **Damm- och vattentät IP67.**
- **Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.**
- **Inga ingrepp i verktøgsmaskinens operativsystem behövs!**
- **Borr från Ø 0,3 mm kan mätas eller testas.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För verktøgsbrottkontroll och processövervakning i en automatiserad verktøgsmaskin eller vid en flermaskinmanövrering.

För verktøgslängdmätning och automatisk överföring av data till en verktøgsmaskin.

Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2.

Specialtillbehör:

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1, spännkonsol nr 363081 80.

OBS!:

Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
Ø fjädrande kontaktyta	29 mm
höjd	105 mm
Bredd	53 mm
Längd	71,5 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Repetitionsnoggrannhet längdmätning	±0,005 mm
minimal hål-Ø	0,3 mm
Mätnoggrannhet längdmätning	±0,01 mm
Serie	Xcontrol
Produktslag	Pickup