

**Garant**

Trådlös 3D-mätspets med sondinsats (Ø 4 mm) XTOUCH, Ø avkännarkula: 4mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	359450 4
GTIN	4062406370602
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Överföringsalternativ för uppmätta värden möjligt i kombination med GARANT Xconnect nr 359455 1.
- Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter. Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.
- Hög noggrannhet och linearitet. För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcentrum, referenskanter och axeluppriktning.
- Bekväm och enkel rundgångsjustering.
- Stort arbetsområde i alla riktningar (x, y, z = 7 mm).
- Kompakt metallhölje.
- Damm- och vattentät IP67.
- Brottanvisning.
- Enkel menystyrning.
- Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.
- Inga ingrepp i verktygsmaskinens operativsystem behövs!
- Minimering av kassationsdelar.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.

För helautomatisk bestämning av arbetsstycknollpunkter, mätning av längder, hålcenrum, referenskanter och axeluppriktning. Också manuell drift utan trådlös överföring (utan XCONNECT) är möjlig.

**leveransinnehåll:**

Inklusive batteri CR2 och sondinsats nr 359505 storlek 4.

**Specialtillbehör:**

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1.

**OBS!:**

Passande sondinsats nr 359505 4. Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

## Teknisk beskrivning

Batterityp	Knappcell
utsvängningsväg x, y, z vardera	7 mm
Skaft-Ø	16 mm
husets bredd	67 mm
Mätnoggrannhet	< 0,01 mm
totallängd (hus och mätspets)	134 mm
reservmätspets	359505 4
avläsning	0,005 mm
husets djup	39 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 67
justerväg	± 0,4 mm
Antal ingående batterier	1
fri längd mätarm	40 mm
husets längd	82 mm
vikt	0,52 kg
Serie	XTOUCH

Produktslag

Pickup

---

**Tillbehör**

Mätspets för 3D-avkännare Diameter avkännarkula 4 mm

359505 4