

**Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 5/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNF-fingängor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	7,94 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	24
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	6,9 mm
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	23,82 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängtyp	UNF

gänga	5/16-24 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		