

**Garant****eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Skärhållare GARANT eco-System med invändig kylmedelstillförel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet. Med friytekyllning.

**OBS!:**

Kylvätsketillförel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SDJCR/L 2525M11

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 32 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 32 mm

totallängd L: 150 mm

Skrivsats för vändskär: 269023 3

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Underläggsplatta	269007 1
Skrivsats för vändskär	269023 3
Skaftmått	25 mm
Skriv för underläggsplatta	269013 1

totallängd L	150 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2525M11
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruv för under-läggs-platta	269205
Spännskruv Typ 3	269023 3
Underläggsplatta Typ 1	269007 1
Skruv för underläggsplatta Typ 1	269015 1
Underläggsplatta	269070
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv	269433
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500