



## KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 2×D, Ø Dc: 15,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236614 15,5
GTIN	4047109278141
Artikelklass	24P

### Beskrivning

#### Utförande:

Håltolerans:  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
- Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.
- Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
- Axelförskjutet borrar till  $V_{\max} = 0,25$  mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning =  $D + 0,5$  mm.

#### Användningsdata:

- Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605 – 236610.

#### leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

#### OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Skaftlängd $L_s$	50 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Effektiv längd $L_1$	32 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 040204 10-...

Antal skär Z	1
Serie	KUB Pentron®
NominellØ D	15,5
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	48 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP1	239652 5IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6