



Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: ST100



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 079440 ST100 |
| GTIN | 2050001763006 |
| Artikelklass | 03P |

Beskrivning

Utförande:

ATA – tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 3 mm spännhylsor** för fina fräs-, slip- och etsarbeten. **Integrerat förfilter.** 40 W rakslip med hög användarkomfort och en maximal hastighet på 10 000 varv/min.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spännhylsa-Ø | 3 mm |
| maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s ² |
| tillverkarens beteckning | ST100 |
| bullernivå | 62 dB(A) |
| Längd | 160 mm |
| axeleffekt | 40 W |
| maximal luftförbrukning | 170 l/min |
| maximalt varvtal: | 100000 min ⁻¹ |
| vikt | 0,24 kg |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum |
| anslutningsgänga | BSP |

Produktslag

Rakslip