

Garant**Stålpansarrörsgängtapp, obelagd, PG: PG21****Beställningsdata**

Ordernummer	133450 PG21
GTIN	4045197074959
Artikelklass	11H

Beskrivning**Användningsdata:**

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning.

För stålpansarrörsgängor DIN 40430.

OBS!:

Skaftet tillverkat enligt DIN 40432.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Gäng-Ø	28,3 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	16
Gängstigning	1,59 mm
Kärnhåls-Ø	27 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrcant □	16 mm
Skärmaterial	HSS
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	84,9 mm
gänga	Pg21

Beläggning	obelagd
Gängtyp	Pg
Flankvinkel	80 grad
Norm	DIN 40432
Gängnorm	DIN 40430
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		