

**Maskin-gängtapp, TiN, UNF: 3/4-16****Beställningsdata**

Ordernummer	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

**Med spiralspets och speciell TiN-beläggning för rostfria och syrafasta stål.**

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

**Användningsdata:**

**För UNF-fingångor** ASME – B1.1.

Flankvinkel: 60 grad

Toleransklass: 2B

Skärfasform: B

Invändig: false

Användning vid håltyp: upp till 3×D vid genomgående hål

Skärriktning: Höger

Gängtyp: UNF

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 374

Varvper tum: 16

Gäng-Ø: 19,05 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 110 mm

Skaft-Ø: 14 mm

skaftstorlek: 11 mm

Kärnhåls-Ø: 17,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	16
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	19,05 mm

Skärfasvinkel	50 grad
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Skaft-Ø	14 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	110 mm
skaftstorlek	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Gängstigning	1,587 mm
Gängtyp	UNF
gänga	3/4-16
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå