

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	134200 M2,5
GTIN	4045197074997
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

2 spiralspår med **polerade** spånutrymmen.

**Fördel:**

Den kraftiga spiralvinkeln och de breda spåren ger en säker spån borttransport.

**Användningsdata:**

**Lämplig upp till högst 300 N/mm<sup>2</sup> draghållfasthet.**

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,45 mm
Antal spånspår	2
Gäng-Ø	2,5 mm
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm

Gängtyp	M
gänga	M2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	30 m/min	N
PEEK	lämplig	30 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		