



Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2414, hylsdiameter 6 mm Kort, Typ: S150



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 079447 S150 |
| GTIN | 7322590019846 |
| Artikelklass | 03R |

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull och robust rakslip med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Kort utförande, längd 215 mm.

Spänntångdiameter 6mm.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits):

Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| tillverkarens beteckning | G2414 S150 |
| vikt | 0,78 kg |
| maximala vibrationer enligt EN | 2,5 m/s ² |
| bullernivå | 76 dB(A) |
| axeffekt | 850 W |

Datablad

| | |
|---|-------------------------|
| maximal luftförbrukning | 432 l/min |
| maximalt varvtal: | 15000 min ⁻¹ |
| rekommenderad slangdimension (invändig Ø) | 13 mm |
| Tryckluftsanslutning | 3/8 tum |
| anslutningsgänga | BSP |
| Produktslag | Rakslip |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm | 079459 6 |
|--|----------|