

## Garant

### GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 5,1mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	122416 5,1
GTIN	4045197790224
Artikelklass	11E

#### Beskrivning

##### Utförande:

Utvecklad för **användning vid mycket höga skärhastigheter**. Lämpar sig extremt väl för **maskiner med låg effekt** och höga varvtal.

- **Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.**
- **Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.**
- **Polerade spånspår för bra spånavgång.**

Ett **smalt tvärsnitt** och den **speciella anordningen med 4 styrfaser** främjar en **hög positionerings- och rätlinjighet**. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

##### OBS!:

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### Teknisk beskrivning

Spånspårlängd $L_c$	28 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
totallängd L	66 mm
Tolerans nom.-Ø	h7
Nominell Ø $D_c$	5,1 mm
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Norm	DIN 6537 K

Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	20,4 mm
Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Utförande	4×D
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Semi Standard	ja
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	60 m/min	P
GG	lämplig	110 m/min	K
GGG	lämplig	100 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		