



Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, M: M6



Beställningsdata

Ordernummer	139650 M6
GTIN	4045197081919
Artikelklass	11J

Beskrivning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av **exakt invändig gänga** (förutsätter stabil uppspanning).

Invändig kylmedelstillförsel.

OBS!:

NY GENERATION FINNS NU!

Rekommenderad uppföljarprodukt är nr 139640.

Gängtyp: M

Gängtyp: M-LH

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HM

Gängnorm: DIN 13

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: ja

Tandantal Z: 3

Borrdjup för bottenhål och genomgående hål: 2,0×D

Gängstigning: 1 mm

Borrdiameter d_1 : 4,8 mm

maximalt arbetsdjup l_1 : 12,5 mm

Skaftlängd L_s : 36 mm

totallängd L_{tot} : 55 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Antal spånspar	3
Borrdiameter d_1	4,8 mm

Tandantal Z	3
maximalt arbetsdjup l_1	12,5 mm
Gängstigning	1 mm
Borrdjup för bottenhål och genomgående hål	2,0×D
Skaft-Ø	6 mm
totallängd L_{tot}	55 mm
Skaftlängd L_s	36 mm
Invändig	ja
borr-Ø	4,8 mm
Helprofil	ja
Gängdjup	12 mm
gänga	6
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	M
Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Gängnorm	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål och genomgående hål
Skafttolerans	h6
Färgring	grön