

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	134620 M4
GTIN	4045197075604
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****HSS-E-PM-stål för hög slitstyrka** och **kraftfull högerspiral**, för optimal spånavgång.**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,7 mm
Gäng-Ø	4 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		