



Tryckluftsdreven raxlipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm, Typ: G2422



Beställningsdata

Ordernummer	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Tryckluftsdrevena raka slipmaskiner. Robust och smidig gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start.

Spänntångdiameter 6 mm. Långt utförande med smal spindel, perfekt för hålslipning, maximivarvtal **20000 1000 v/min.**

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	618 l/min
vikt	0,7 kg
tillverkarens beteckning	G2422-1
Längd	277 mm
maximala vibrationer enligt EN	3,4 m/s ²
axeleffekt	350 W

Datablad

bullernivå	77 dB(A)
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
------------------------------------------------	----------