

Garant**Maskin-gängtapp Kort, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	134650 M12
GTIN	4045197075741
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Genom det **korta skaftet skjuter den ut mindre och blir därför stabilare.**

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	12 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,75 mm
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	75 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M12
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15-20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		