

**Gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, M×stigning: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	139670 3X0,35
GTIN	4045197273543
Artikelklass	11J

Beskrivning**Utförande:**

Korrigerad gängprofil för fräsning av **exakt invändig fingänga** (förutsätter stabil uppspanning).

OBS!:

NY GENERATION FINNS NU!

Rekommenderad efterföljande produkt är nr 139665

Gängtyp: MF-LH

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HM

Gängnorm: DIN 13

Skaft: DIN 6535 HA

Invändig: false

Tandantal Z: 3

Borrdjup för bottenhål och genomgående hål: 2,0×D

Gängstigning: 0,35 mm

Borrdiameter d_i: 2,55 mm

maximalt arbetsdjup l_i: 6,2 mm

Skaftlängd L_s: 28 mm

totallängd L_{tot}: 39 mm

Teknisk beskrivning

Matning f _z i stål < 750 N/mm ²	0,006 mm
Borrdjup för bottenhål och genomgående hål	2,0×D
Gängstigning	0,35 mm

Tandantal Z	3
Borrdiameter d_1	2,55 mm
Antal spånspar	3
Skaft-Ø	3 mm
maximalt arbetsdjup l_1	6,2 mm
totallängd L_{tot}	39 mm
Skaftlängd L_s	28 mm
Invändig	nej
borr-Ø	2,55 mm
Helprofil	ja
Gängdjup	6 mm
gänga	3×0,35
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Gängnorm	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål och genomgående hål
Skafttolerans	h6
Färgring	grön
Användning inomhus/utomhus	Invändig