

Garant**Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M18****Beställningsdata**

Ordernummer	130160 M18
GTIN	4045197065650
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 14 mm

Skaftfyrcant □: 11 mm

Kärnhåls-Ø: 15,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Gäng-Ø	18 mm
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	14 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS

Gängdjup	36 mm
Gängtyp	M
gänga	M18
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

