

Garant**Maskin-gängtapp koniskt avbackad, ånganlöpt, M: M4****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 135550 M4 |
| GTIN | 4045197076953 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:****Med konisk avbackning bakåt.****Speciellt för djupt liggande bottenhålgångor och spån som ligger kvar i gängtappens spår.****HSS-E****Teknisk beskrivning**

| | |
|------------------------------|----------|
| Kärnhåls-Ø | 3,3 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängstigning | 0,7 mm |
| Gäng-Ø | 4 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skaftdiameter D _s | 4,5 mm |
| totallängd L | 63 mm |
| Skaftfyrkant □ | 3,4 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gängdjup | 8 mm |
| Gängtyp | M |
| gänga | M4 |

| | |
|-----------------------|---|
| Beläggning | ånganlöpt |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
| Färgring | blå |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | mindre lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | mindre lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 6 m/min | M |
| CuZn | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |