



HM-sågblad, Typ: 165T40



Beställningsdata

Ordernummer	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

PTFE-beläggning (teflon): minskar friktionen för snabbare och kallare snitt. Skyddar mot korrosion och ansamling av harts. Laserskurna vibrationsspår för mindre vibrationer och mer exakta snitt. Spåren är fyllda med polyuretan och fungerar som stötdämpare genom att vibrationerna inte når hårdmetalltänderna. Laserskuret stål av hög kvalitet garanterar exakta snitt. Hårdmetalltänder med kobolt för längre skärpa och rena snitt. Optimerat för batteridrivna verktyg, extratunn skärbredd för lång drifttid per batteriladdning. Alla träslag: mjukt/hårt trä, plywood, belagda skivor, melamin, MDF. Standardsågblad utan teflonbeläggning och vibrationsspår.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	15,87 mm
Antal tänder	40
lämplig för	Trä
Blad-Ø D	165 mm

Produktlag

Cirkelsågblad