


Garant**Stickblad rakt skär, HB9035, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275021 4
GTIN	4062406378332
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

Passar till:

Skärhållare nr 274030 – 274134.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
Skärmaterial	VHM
Hörnradi	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		