

**Garant****GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubbfräs TPC, TiAlN, Ø d11 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205453 8
GTIN	4062406380625
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

**Problemlösare** för TPC - bearbetning. Idealisk för automatisk tillverkning när spånansamlingar i maskinen måste förhindras så långt det är möjligt.

Med **modern kordelprofil**, optimerad för högre matningshastigheter i INOX. Förbättrat skärkantsskydd tack vare lätt kantavrundning. **Enorm böjbrothållfasthet** tack vare användning av **ultrafinkornsubstrat**. Antalet skär är avstämt för prestanda och processsäkerhet.

**Fördel:**

Verktogsgeometrin möjliggör extra snävt rullade spån som förs bort via platta spånfack. Därmed förblir verktyget **extremt kärnstabilt**.

**Rekommendation:**

Används för ett processäkert arbete, särskilt vid fullspår och verktygsfästen med **4 kylkanalhål**.

**OBS!:**

$h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maximivärden.

$ae_{max} = 0,07 \times D$  för TPC - bearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfavinkel	45 grad
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skärlängd $L_c$	24 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm

totallängd L	68 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub> inkl. friställning	30 mm
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	7,4 mm
Tolerans nom.-Ø	d11
Tandantal Z	4
Spånets medeltjocklek h <sub>max</sub> för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,042 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	40 grad
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	NF
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,07×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	M

Uni	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig