


Garant**CC.T 09T304, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AF
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	CCGT 09T302
Tolerans	G
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a _p	0,05 - 0,5 mm

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Sort	HU7315-1
Produktslag	Vändskär för svarvning