

**Garant****DC.T 070204, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DC.T 070204 HU7315-1 Sort: HU7315-1  
spån-brytare: AF  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 600 m/min

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerans	G
Skärmaterial	VHM
Sort	HU7315-1

ISO-kod vändskär	DCMT 070204
spån-brytare	AF
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Beläggning	obelagd
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning