

Garant**DC.T 11T308, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Beläggning	obelagd
Sort	HU7315-1
Antal byten/skär	2
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,6 mm

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning