

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E-PM, TiN, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	135378 M14
GTIN	4045197647993
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

Rekommendation:

För **TOOLOX**- och **HARDOX**-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm **större än vad som anges i DIN-standarden** (se tabell).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	14 mm
Gängstigning	2 mm
Kärnhåls-Ø	12 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376

Skaftdiameter D _s	11 mm
totallängd L	110 mm
Skafftyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	42 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	25 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	6 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	3 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	lämplig	2 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	lämplig	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	7 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		