

**HOLEX®****Gängsnitt HSS-E, M x stigning: 12X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	141065 12X1,25
GTIN	4045197595331
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.**

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,25 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	10 mm
stigning	1,25 mm
Utvändig Ø	38 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	12
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger