

KERN**Plattformsvåg, typ DS med hög upplösning, maximal kapacitet: 16kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479610 16
GTIN	4045761096226
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust plattformsvåg, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 18 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Robust plattform med arbetsskyddskåpa för displayenheten.**
- **Enkel självförklarande operatörsstyrning via ja-/nej-dialog på displayen.**
- **Nät- och batteridrift möjlig (batteri på förfrågan).**
- **Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.**
- **Med automatisk referensoptimering som ger noggrann räkning.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**
- **Antal: Referensantal kan väljas, 1, 5, 10, 20 stycken.**
- **Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Numeriskt taraavdrag när behållarvikten är känd. Användbart vid nivåkontroller.**
- **Procentbestämning: Visning av avvikelse från referensvikten i procent istället för i gram.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Internt och externt batteri, provvikt, väggållare och skrivare på begäran.

datautgång: RS232C-gränssnitt

Kalibrering: Pris på förfrågan

avläsning: 0,1 g
reproducerbarhet: 0,1 g
insvängningstid: 3 s
minimal styckevikt: 1 g
vågplattans mått: 308×318 mm
nettovikt: 7,5 kg

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	DS
insvängningstid	3 s
avläsning	0,1 g
minimal styckevikt	1 g
Kalibrering	Pris på förfrågan
nettovikt	7,5 kg
vågplattans mått	308×318 mm
reproducerbarhet	0,1 g
maximal kapacitet	0 - 16 kg
Serie	DS
Energiförsörjning	Nätdriven
Energiförsörjning	Nätdriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	0
märkspänning	230 V
Sifferhöjd displayenhet	18 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Våg maximal kapacitet 50 kg	027700 50