

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	130400 M10
GTIN	4045197066275
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7 mm

Skaftfyrcant  $\square$ : 5,5 mm

Kärnhåls- $\emptyset$ : 8,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng- $\emptyset$	10 mm
Gängstigning	1,5 mm
Kärnhåls- $\emptyset$	8,5 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter $D_s$	7 mm

totallängd L	70 mm
Skafftyrskant □	5,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	20 mm
Gängtyp	M
gänga	M10
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig