

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	130400 M12
GTIN	4045197066282
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,75 mm

totallängd L: 75 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 9 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 7 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 10,2 mm

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1,75 mm
Kärnhåls- $\varnothing$	10,2 mm
Gäng- $\varnothing$	12 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter $D_s$	9 mm

totallängd L	75 mm
Skafftyrkant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M12
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig